

Technisches Datenblatt

Distanzmuffe

Artikelnummer: 3415147



Durchgehendes Innengewinde.

CE


Zn Zinkdruckguss

G galvanisch verzinkt

Stammdaten

Artikelnummer	3415147
Typ	965 M8X20 G
Bezeichnung 1	Distanzmuffe
Hersteller	OBO
Dimension	M8x20mm
Werkstoff	Zinkdruckguss
Oberfläche	galvanisch verzinkt
Oberflächennorm	EN ISO 19598 / EN ISO 4042
Kleinste VK-Einheit	100
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	1,2 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate	0,0666 kg CO2e / 1 Stück

Abmessungen



Länge	20 mm
Maß 1 metrisch	8
Maß 2 metrisch	8
Maß L	20 mm

Technisches Datenblatt

Distanzmuffe

Artikelnummer: 3415147



Technische Daten

Durchgehendes Gewinde	ja
Form	sechskant (hexagonal)
Gewinde	M8
Schlüsselweite	13
Sechskantig	ja