

Technisches Datenblatt

Nagelanker mit Nagelkopf A4

Artikelnummer: 3499014



Nagelanker mit Nagelkopf zum Verankern von z. B. Brandschutzbekleidungen, Montageschienen, Metallschellen, Unterkonstruktionen aus Holz und Metall etc. an Wänden und Decken aus gerissenem Beton im Innen- und Außenbereich. Zum Einschlagen mit Hammer oder Bohrhammer. Bei Auftreten von Belastungen spreizt der Nagelanker selbstständig und verankert sich im Bohrloch. Nicht rostend und hoch korrosionsbeständig. Brandschutztechnisch geprüft, Feuerwiderstandsklasse R 120 gemäß Europäischer Technischer Zulassung ETA-06/0175.



A4 Edelstahl, rostfrei

Stammdaten

Artikelnummer	3499014
Typ	FNAIL 6x30/5A4
Bezeichnung 1	Nagelanker
Bezeichnung 2	mit Nagelkopf
Hersteller	OBO
Dimension	6x42,5
Farbe	edelstahl
Werkstoff	Edelstahl, rostfrei
Kleinste VK-Einheit	50
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	1,065 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.


Technisches Datenblatt

Nagelanker mit Nagelkopf A4

Artikelnummer: 3499014



Abmessungen



Länge	42,5 mm
Maß L	42,5 mm

Technische Daten

Ausführung	Einschlag
Befestigungsvorrichtung	sonstige
Bohrlochtiefe	45 mm
Bohrungsdurchmesser min.	6 mm
Klemmstärke	5 mm
Selbstbohrend	nein
Zulassungen vorhanden	ja
Geeignet für Baustoff	Kalksandstein Beton Naturstein
Montageart Dübel, Anker	Durchsteckmontage