

Technisches Datenblatt

Tiefenerder für Standardanwendungen

Artikelnummer: 5000730



- korrosionsbeständig
- mit Zapfen und Bohrung zum Anreihen
- runder Zapfen mit zwei Rändelungen
- entspricht den Anforderungen nach VDE 0185-305 (IEC 62305)



A4 Edelstahl, rostfrei

Stammdaten

Artikelnummer	5000730
Typ	219 16 ST V4A
Bezeichnung 1	Staberder
Bezeichnung 2	Standard
Hersteller	OBO
Dimension	1,25m
Werkstoff	Edelstahl, rostfrei
Kleinste VK-Einheit	4
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	194 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.


Technisches Datenblatt

Tiefenerder für Standardanwendungen

Artikelnummer: 5000730



Abmessungen



Länge	1.250 mm
-------	----------

Technische Daten

Ausführung	sonstige
Bauform Tiefenerder	Standard
Profilart	rund D=16 mm
Verbindungsart	mit Zapfen/Bohrung