

Technisches Datenblatt

Rundleiter Aluminium mit halogenfreier Ummantelung

Artikelnummer: 5021332



- einsetzbar als Ableitung
- entspricht den Anforderungen nach VDE 0185-305 (IEC 62305)
- mit halogenfreier Ummantelung
- für die Verlegung auf, im und unter Putz, Mörtel oder Beton geeignet



Alu Aluminium

Stammdaten

Artikelnummer	5021332
Typ	RD 8 TP HF
Bezeichnung 1	Rundleiter
Bezeichnung 2	mit halogenfreier Ummantelung
Hersteller	OBO
Dimension	8mm
Farbe	cremeweiß; RAL 9001
Werkstoff	Aluminium
Kleinste VK-Einheit	100
Mengeneinheit	Meter
Gewicht	20 kg
Gewichtseinheit	kg/100 m


Technisches Datenblatt

Rundleiter Aluminium mit halogenfreier Ummantelung

Artikelnummer: 5021332

OBO
BETTERMANN

Abmessungen



Maß D	11 mm
Maß d	8 mm

Technische Daten

Anzahl der Einzeldrähte	1
Hochspannungsfeste isolierte Ausführung	nein
Normalring (ca. kg)	20
Normalring (ca. m)	100
Längentoleranz \pm	5 %
Querschnitt	50 mm ²
Werkstoff-Eigenschaft	weich
Werkstoff-Mantel	halogenfreier Kunststoff