

Technisches Datenblatt

Rundleiter Edelstahl A4

Artikelnummer: 5021647



- nach ÖVE/ÖNORM EN 62561-2
- entspricht den Anforderungen nach ÖVE/ÖNORM EN 62305
- RD 10-V4A für Anwendungen im Erdreich
- nach Fundamentierdernorm ÖVE/ÖNORM E 8014 wird im Erdreich V4A gefordert



A4 Edelstahl, rostfrei 1.4571/1.4404

Stammdaten

Artikelnummer	5021647
Typ	RD 10-V4A
Bezeichnung 1	Rundleiter
Bezeichnung 2	50kg Ring
Hersteller	OBO
Dimension	10mm
Werkstoff	Edelstahl, rostfrei 1.4571/1.4404
Kleinste VK-Einheit	80
Mengeneinheit	Meter
Gewicht	63 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.


Technisches Datenblatt

Rundleiter Edelstahl A4

Artikelnummer: 5021647

OBO
BETTERMANN

Abmessungen



Maß D

10 mm

Technische Daten

Anzahl der Einzeldrähte	1
Hochspannungsfeste isolierte Ausführung	nein
Normalring (ca. kg)	50
Normalring (ca. m)	80
Längentoleranz ±	5 %
Querschnitt	78 mm ²
Werkstoff-Eigenschaft	sonstige
Werkstoff-Mantel	ohne