

Technisches Datenblatt

Anschluss- und Endstück



Artikelnummer: 5304997



- zum Anschluss an Stahlkonstruktionen oder zum Anschrauben an Erdungsfestpunkten
- für Anschlüsse: Rundleiter Rd 8-10 und Flachleiter FL 30 x 3,5
- 2 Anschlusslöcher Ø 11 mm
- 1 Anschlussloch Maß D


St Stahl

FT tauchfeuerverzinkt

Stammdaten

Artikelnummer	5304997
Typ	5011
Bezeichnung 1	Verbindungsklemme
Hersteller	OBO
Dimension	80x25x25
Werkstoff	Stahl
Oberfläche	tauchfeuerverzinkt
Oberflächennorm	DIN EN ISO 1461
Kleinste VK-Einheit	10
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	7,064 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate	0,1607 kg CO2e / 1 Stück

Abmessungen



Technische Daten

Art der Befestigungsschraube	sonstige
Art des Verbinders	Endstück
Geeignet für Verbindung	Rundleiter Rd 8-10 / Flachleiter FL 30
Zwischenplatte	nein