

Technisches Datenblatt

Fang-/Erdeinführungsstange mit Anschlusslappen

Artikelnummer: 5424100



- mit 2 Anschlusslöchern Ø 12 mm
- einseitig angekupft

St Stahl

FT tauchfeuerverzinkt

Stammdaten

Artikelnummer	5424100
Typ	101 F1000
Bezeichnung 1	Fang-/Erdeinführungsstange
Hersteller	OBO
Dimension	1000mm
Werkstoff	Stahl
Oberfläche	tauchfeuerverzinkt
Oberflächennorm	DIN EN ISO 1461
Kleinste VK-Einheit	1
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	160 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.
CO ₂ Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate	4,2228 kg CO ₂ e / 1 Stück


Technisches Datenblatt

Fang-/Erdeinführungsstange mit Anschlusslappen

Artikelnummer: 5424100



Abmessungen



Länge	1.000 mm
Maß L	1.000 mm

Technische Daten

Anschluss	Rundleiter
Ausführung	Fangstange
Hochspannungsfeste isolierte Ausführung	nein
Nenngröße Ø	16 mm