

Technisches Datenblatt

Trägerprofil für PV-Modulmontage

Artikelnummer: 5900405



Trägerprofil zum Montieren von Photovoltaik-Modulen auf Flach- und Schrägdächern. Flachdachmontage in Kombination mit Universal-Standfuß Uni Base und kurzen und langen Stützen STK und STL. Rastbare Befestigung des Profils auf Standfuß mit Adapter Unibase AMP. Schrägdachmontage in Kombination mit Dachhaken universal DHU. Rastbare Befestigung des Profils an Dachhaken. Schraubbare Verbindung mehrerer Trägerprofile mit Längsverbinder LV 45 und Kreuzverbinder KV 45. Mit beidseitiger 10-mm-Nut zur Aufnahme von Gleitmuttern und Universal- und Erdungsklemmen.

CE

Alu	Aluminium
BK	blank

Stammdaten

Artikelnummer	5900405
Typ	TP 45 2350 ALU
Bezeichnung 1	Trägerprofil
Bezeichnung 2	für Flach-/Schrägdachsystem
Hersteller	OBO
Dimension	40x45x2350
Farbe	aluminium
Werkstoff	Aluminium
Oberfläche	blank
Oberflächennorm	
Kleinste VK-Einheit	4
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	242,52 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.


Technisches Datenblatt

Trägerprofil für PV-Modulmontage

Artikelnummer: 5900405



Abmessungen



Länge	2.350 mm
Breite	40 mm
Höhe	45 mm

Technische Daten

Kabelkanal integriert	nein
Kabelkanal optional	nein
Widerstandsmoment Wx	3680 mm ³
Widerstandsmoment Wy	3760 mm ³