

Technisches Datenblatt

Steigeleiter SLL 60, mittelschwer, 6 m FS

Artikelnummer: 6010620

OBO
BETTERMANN



Steigeleiter mit der Seitenhöhe 60 mm mit eingenieteten, nach oben offenen C-Profil Sprossen.

Die Befestigung an der Wand erfolgt direkt oder mit dem Wandbügel Typ WB 30/75. Das Schlitzmaß der Sprosse beträgt 18 mm, die passende Bügelschelle ist der Typ 2056U.



St Stahl

FS bandverzinkt

Stammdaten

Artikelnummer	6010620
Typ	SLL 620 CPS 4 FS
Bezeichnung 1	Steigeleiter mittelschwer
Bezeichnung 2	mit CPS-Sprosse
Hersteller	OBO
Dimension	60x200x6000
Farbe	zink
Werkstoff	Stahl
Oberfläche	bandverzinkt
Oberflächennorm	DIN EN 10346
Kleinste VK-Einheit	6
Mengeneinheit	Meter
Gewicht	274,6 kg
Gewichtseinheit	kg/100 m
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate	6,5997 kg CO2e / 1 Meter

Technisches Datenblatt

Steigleiter SLL 60, mittelschwer, 6 m FS

Artikelnummer: 6010620

OBO
BETTERMANN

Abmessungen	

Technische Daten	
Ausführung der Seitenwand	flaches Profil
Ausführung der Sprossen	Profil gelocht
Funktionserhalt	nein
Nutzquerschnitt	76 cm ²
Rostfreier Stahl, gebeizt	nein
Seitenlochung	ja
Sprossenabstand	600 mm
Holmstärke	1,5 mm