

# Technisches Datenblatt

## Klemmstück A4

Artikelnummer: 6015310



Klemmstück zur Befestigung von Gitterrinnen. Inklusive Linsenkopfschraube.  
Einsatz nur bei Gitterrinnen mit 50 x 100 mm Maschenweite.



A4 Edelstahl, rostfrei

2B blank, nachbehandelt

### Stammdaten

Artikelnummer	6015310
Typ	GKS 50 07 A4
Bezeichnung 1	Klemmstück
Bezeichnung 2	mit Linsenkopfschraube M6x30
Hersteller	OBO
Dimension	60x40
Farbe	Edelstahl
Werkstoff	Edelstahl, rostfrei 1.4404
Oberfläche	blank, nachbehandelt
Oberflächennorm	
Kleinste VK-Einheit	50
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	4 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate	0,2606 kg CO2e / 1 Stück

# Technisches Datenblatt

## Klemmstück A4

Artikelnummer: 6015310

**OBO**  
BETTERMANN

### Abmessungen



### Technische Daten

Geeignet für Gitterrinne	ja
Geeignet für Kabelleiter	nein
Geeignet für Kabelrinne	nein
Lochdurchmesser	7 mm
Rostfreier Stahl, gebeizt	nein
Verbindungsart	sonstige