

Technisches Datenblatt

Klemmstück LKS 40 A2

Artikelnummer: 6017134

OBO
BETTERMANN



Klemmstück zur Befestigung von Kabelleitern.
Befestigung auf Auslegern Typ MWA 12, AW 15, AW 30 und AW 55 mit der beigepackten Befestigungsschraube FRSB M6x20.

CE UK CA 60

A2 Edelstahl, rostfrei

2B blank, nachbehandelt

Stammdaten

Artikelnummer	6017134
Typ	LKS 40 A2
Bezeichnung 1	Klemmstück
Bezeichnung 2	für Kabelleiter LG45 und LG60
Hersteller	OBO
Farbe	Edelstahl
Werkstoff	Edelstahl, rostfrei 1.4301
Oberfläche	blank, nachbehandelt
Oberflächennorm	
Kleinste VK-Einheit	10
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	2,3 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate	0,1338 kg CO2e / 1 Stück

Technisches Datenblatt

Klemmstück LKS 40 A2

Artikelnummer: 6017134

OBO
BETTERMANN

Abmessungen

