

Technisches Datenblatt

Befestigungswinkel BW 64

Artikelnummer: 6019680

OBO
BETTERMANN

Befestigungswinkel in leichter Ausführung für vertikale und horizontale Installationen von Kabelrinnen oder -leitern.



CE UK
CA

St Stahl

FS bandverzinkt

Stammdaten

Artikelnummer	6019680
Typ	BW 64 32 FS
Bezeichnung 1	Befestigungswinkel
Bezeichnung 2	leichte Ausführung
Hersteller	OBO
Dimension	60x64x32
Farbe	zink
Werkstoff	Stahl
Oberfläche	bandverzinkt
Oberflächennorm	DIN EN 10346
Kleinste VK-Einheit	10
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	7,09 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate	0,2998 kg CO2e / 1 Stück


Technisches Datenblatt

Befestigungswinkel BW 64

Artikelnummer: 6019680

OBO
BETTERMANN

Abmessungen



Länge	60 mm
Breite	64 mm
Höhe	32 mm

Technische Daten

Ausführung	Befestigungswinkel
Funktionserhalt	nein
Geeignet für Profilformen	sonstige
Mit Schraubenzubehör	nein
Verstellbar	nein