

Technisches Datenblatt

Kanal, Typ WDK 40060

Artikelnummer: 6020887



Kanaloberteil und -unterteil mit Bodenlochung.
4 Oberteilklemmen inklusive
Deckelklammer auf der ganzen Kanallänge verschiebbar



PVC Polyvinylchlorid

Stammdaten

Artikelnummer	6020887
Typ	WDK40060CW
Bezeichnung 1	Wand- und Deckenkanal
Bezeichnung 2	mit Bodenlochung
Hersteller	OBO
Dimension	40x60x2000
Farbe	cremeweiß; RAL 9001
Werkstoff	Polyvinylchlorid
Kleinste VK-Einheit	32
Mengeneinheit	Meter
Gewicht	55,4 kg
Gewichtseinheit	kg/100 m
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate	1,1481 kg CO2e / 1 Meter

Technisches Datenblatt


Kanal, Typ WDK 40060

OBO
BETTERMANN

Artikelnummer: 6020887

Abmessungen

Länge	2.000 mm
Breite	60 mm
Höhe	40 mm



Technische Daten

Anzahl der festen Trennwände	0
Anzahl der Leitungen NYM 3 x 1,5 mm ² Ø 10,5 mm (ohne Dose)	10
Anzahl der Leitungen NYM 3 x 2,5 mm ² Ø 11,5 mm (ohne Dose)	8
Anzahl der Leitungen NYM 5 x 1,5 mm ² Ø 12,0 mm (ohne Dose)	7
Anzahl der steckbaren Trennwände	1
Ausführung Deckel Leitungsführungskanäle	loose
Befestigungsart	Bodenlochung
Funktionserhalt	nein
Halogenfrei	nein
Kabelhalteklammer	ja
Kanalverbinde	nein
Lieferung auf Rolle	nein
Nutzquerschnitt	1775 mm ²
Schutzart	IP30
Schutzfolie	nein
Schutzgrad IK-Code	IK04
Temperaturereinsatzbereich max.	60 °C
Temperaturereinsatzbereich min.	-5 °C