

# Technisches Datenblatt

Endstück, für Kanal Typ WDK 60170

Artikelnummer: 6022545



Endstück zum Verschließen der WDK-Kanäle.  
Die Endstücke werden auf den Kanal aufgedrückt und durch eine Federwirkung gehalten.



**PVC** Polyvinylchlorid

## Stammdaten

|                                     |                          |
|-------------------------------------|--------------------------|
| Artikelnummer                       | 6022545                  |
| Typ                                 | WDK HE60170GR            |
| Bezeichnung 1                       | Endstück                 |
| Hersteller                          | OBO                      |
| Dimension                           | 60x170mm                 |
| Farbe                               | steingrau; RAL 7030      |
| Werkstoff                           | Polyvinylchlorid         |
| Kleinste VK-Einheit                 | 10                       |
| Mengeneinheit                       | Stück                    |
| Gewicht                             | 4,859 kg                 |
| Gewichtseinheit                     | kg/100 St.               |
| CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate | 0,1491 kg CO2e / 1 Stück |


# Technisches Datenblatt

Endstück, für Kanal Typ WDK 60170

Artikelnummer: 6022545



## Abmessungen



|        |         |
|--------|---------|
| Länge  | 27,5 mm |
| Breite | 170 mm  |
| Höhe   | 60 mm   |
| Maß a  | 170 mm  |
| Maß b  | 60 mm   |
| Maß H  | 170 mm  |

## Technische Daten

|                               |              |
|-------------------------------|--------------|
| Ausführung                    | links/rechts |
| Befestigungsart               | aufraastbar  |
| Funktionserhalt               | nein         |
| Halogenfrei                   | nein         |
| Schutzart                     | IP30         |
| Schutzfolie                   | nein         |
| Schutzgrad IK-Code            | IK04         |
| Temperatureinsatzbereich max. | 60 °C        |
| Temperatureinsatzbereich min. | -5 °C        |