

Technisches Datenblatt

Endstück, für Kanal Typ WDK 60150

Artikelnummer: 6024823

OBO
BETTERMANN



Endstück zum Verschließen der WDK-Kanäle.
Die Endstücke werden auf den Kanal aufgedrückt und durch eine Federwirkung gehalten.



PVC Polyvinylchlorid

Stammdaten	
Artikelnummer	6024823
Typ	WDK HE60150GR
Bezeichnung 1	Endstück
Hersteller	OBO
Dimension	60x150mm
Farbe	steingrau; RAL 7030
Werkstoff	Polyvinylchlorid
Kleinste VK-Einheit	10
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	4,223 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate	0,1439 kg CO2e / 1 Stück

Technisches Datenblatt

Endstück, für Kanal Typ WDK 60150

Artikelnummer: 6024823

OBO
BETTERMANN

Abmessungen	
	Länge 27,5 mm Breite 150 mm Höhe 60 mm Maß a 150 mm Maß b 60 mm Maß H 150 mm

Technische Daten	
Ausführung	links/rechts
Befestigungsart	aufrastbar
Funktionserhalt	nein
Halogenfrei	nein
Schutzart	IP30
Schutzfolie	nein
Schutzgrad IK-Code	IK04
Temperaturbereich max.	60 °C
Temperaturbereich min.	-5 °C