

# Technisches Datenblatt

## T-Stück 60 FT

Artikelnummer: 6038134

**OBO**  
BETTERMANN

T-Stück zum Erstellen einer horizontalen Abzweigung, Formteil für rast- und schraubbare Kabelrinnen Seitenhöhe 60 mm. Schraubenlose Montage mit Doppelklemmen oder Schraubverbindung mit Flachrundschrauben FRS und Kombimuttern M6. Einsetzbar im Innen- und Außenbereich. Befestigungsmaterial muss separat bestellt werden.



CE UK  
CA

St Stahl

FT tauchfeuerverzinkt

### Stammdaten

|                                     |                            |
|-------------------------------------|----------------------------|
| Artikelnummer                       | 6038134                    |
| Typ                                 | RT 620 FT                  |
| Bezeichnung 1                       | T-Stück                    |
| Bezeichnung 2                       | für Kabelrinne, horizontal |
| Hersteller                          | OBO                        |
| Dimension                           | 60x200                     |
| Farbe                               | zink                       |
| Werkstoff                           | Stahl                      |
| Oberfläche                          | tauchfeuerverzinkt         |
| Oberflächennorm                     | DIN EN ISO 1461            |
| Kleinste VK-Einheit                 | 1                          |
| Mengeneinheit                       | Stück                      |
| Gewicht                             | 128,3 kg                   |
| Gewichtseinheit                     | kg/100 St.                 |
| CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate | 3,8603 kg CO2e / 1 Stück   |


# Technisches Datenblatt

## T-Stück 60 FT

Artikelnummer: 6038134

**OBO**  
BETTERMANN

### Abmessungen



|             |        |
|-------------|--------|
| Breite      | 200 mm |
| Höhe        | 60 mm  |
| Blechstärke | 0,8 mm |
| Maß B       | 200 mm |

### Technische Daten

|                                   |                        |
|-----------------------------------|------------------------|
| Ausführung Verbinder              | integrierter Verbinder |
| Funktionserhalt                   | ja                     |
| NATO Lochbild                     | nein                   |
| Rostfreier Stahl, gebeizt         | nein                   |
| Temperaturereinsatzbereich max.   | 120 °C                 |
| Temperaturereinsatzbereich min.   | -20 °C                 |
| Weitspann-Ausführung              | nein                   |
| Art des Verbinder Kabeltragsystem | geschraubt/geklemmt    |
| Empfohlene Anzahl Schrauben       | 18 St.                 |
| Holmstärke                        | 1,25 mm                |