

Technisches Datenblatt

Deckel für Bogen variabel Magic FS

Artikelnummer: 6040766



Deckel für den variablen Bogen, einstellbar in einem Winkel von 0 bis 90°, Arretierung durch Drehriegel und durch Überlappung mit Kabelrinnendeckel.



CE

St	Stahl
FS	bandverzinkt

Stammdaten	
Artikelnummer	6040766
Typ	DFBMV 300 FS
Bezeichnung 1	Deckel variabler Bogen Magic
Bezeichnung 2	0 bis 90°, für RBMV
Hersteller	OBO
Dimension	304x484
Werkstoff	Stahl
Oberfläche	bandverzinkt
Oberflächennorm	DIN EN 10346
Kleinste VK-Einheit	1
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	81,2 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.

Technisches Datenblatt

Deckel für Bogen variabel Magic FS

Artikelnummer: 6040766



Abmessungen	
B	
	90°
	④
	■
	④

Breite	300 mm
Breite	12 in
Blechstärke	0,04 in
Blechstärke	1 mm
Maß B	300 mm

Technische Daten	
Abbiegung (Winkel)	verstellbar
Befestigungsart	Drehriegel
Funktionserhalt	nein
Geeignet für Gitterrinne	nein
Geeignet für Kabelleiter	nein
Geeignet für Kabelrinne	ja
Rostfreier Stahl, gebeizt	nein
Scharnierend	nein