


Technisches Datenblatt

90°-Bogen Magic 60 FT

Artikelnummer: 6041156



Bogen 90° mit Schnellverbindungs-System. Für alle Kabelrinnentypen mit der Seitenhöhe 60 mm.



St Stahl

FT tauchfeuerverzinkt

Stammdaten

| | |
|-------------------------------------|--------------------------|
| Artikelnummer | 6041156 |
| Typ | RBM 90 630 FT |
| Bezeichnung 1 | Bogen 90° |
| Bezeichnung 2 | mit Schnellverbindung |
| Hersteller | OBO |
| Dimension | 60x300 |
| Farbe | zink |
| Werkstoff | Stahl |
| Oberfläche | tauchfeuerverzinkt |
| Oberflächennorm | DIN EN ISO 1461 |
| Kleinste VK-Einheit | 1 |
| Mengeneinheit | Stück |
| Gewicht | 207,5 kg |
| Gewichtseinheit | kg/100 St. |
| CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate | 6,5479 kg CO2e / 1 Stück |


Technisches Datenblatt

90°-Bogen Magic 60 FT

Artikelnummer: 6041156

OBO
BETTERMANN

Abmessungen



| | |
|-------------|---------|
| Breite | 300 mm |
| Breite | 12 in |
| Höhe | 60 mm |
| Höhe | 2 in |
| Blechstärke | 1,25 mm |
| Maß B | 300 mm |

Technische Daten

| | |
|------------------------------------|------------------------|
| Abbiegung (Winkel) | 90° |
| Ausführung Verbinder | integrierter Verbinder |
| Bauform | Bogen starr |
| Funktionserhalt | ja |
| Montagelochung im Boden | nein |
| NATO Lochbild | nein |
| Richtungsänderung | horizontal |
| Rostfreier Stahl, gebeizt | nein |
| Seitenlochung | nein |
| Weitspann-Ausführung | nein |
| Art des Verbinders Kabeltragsystem | Klickbefestigung |