

# Technisches Datenblatt

## Deckel Anbau-Abzweigstück DD

Artikelnummer: 6042431

**OBO**  
BETTERMANN

Deckel für Formteil Anbau-Abzweigstück für rastbare und schraubbare Kabelrinnen im Innen- und Außenbereich, zum Schutz der Kabel vor Beschädigungen und Schmutz. Befestigung durch Auflage des Streckendeckels. Passend für alle Seitenhöhen.  
Der Deckel kann bei Formteilen in allen Seitenhöhen eingesetzt werden.



CE UK  
CA

**St** Stahl  
**DD** bandverzinkt Zink/Aluminium, Double Dip

| Stammdaten                          |   |
|-------------------------------------|---|
| Artikelnummer                       | 6042431                                 |
| Typ                                 | RAAD 100 DD                             |
| Bezeichnung 1                       | Deckel                                  |
| Bezeichnung 2                       | für Anbau-Abzweigstück                  |
| Hersteller                          | OBO                                     |
| Dimension                           | B100mm                                  |
| Farbe                               | zink                                    |
| Werkstoff                           | Stahl                                   |
| Oberfläche                          | bandverzinkt Zink/Aluminium, Double Dip |
| Oberflächennorm                     | DIN EN 10346                            |
| Kleinste VK-Einheit                 | 1                                       |
| Mengeneinheit                       | Stück                                   |
| Gewicht                             | 8,8 kg                                  |
| Gewichtseinheit                     | kg/100 St.                              |
| CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate | 0,4184 kg CO2e / 1 Stück                |

# Technisches Datenblatt

## Deckel Anbau-Abzweigstück DD

Artikelnummer: 6042431

**OBO**  
BETTERMANN

| Abmessungen |         |
|-------------|---------|
| 198         | 100 mm  |
| 72          | 0,75 mm |
| 10          | 100 mm  |
| 95          |         |

| Technische Daten          |            |
|---------------------------|------------|
| Anzahl Drehriegel         | 0 St.      |
| Befestigungsart           | aufliegend |
| Geeignet für Kabelleiter  | nein       |
| Geeignet für Kabelrinne   | ja         |
| Materialstärke            | 0,75 mm    |
| Rostfreier Stahl, gebeizt | nein       |
| Temperaturbereich max.    | 120 °C     |
| Temperaturbereich min.    | -20 °C     |
| Weitspann-Ausführung      | nein       |