Technisches Datenblatt

Bohrschablone Bodenstütze BKRS

Artikelnummer: 6044609

Bohrschablone aus Stahl zum Ausrichten und Bohren von Befestigungslöchern für symmetrische Bodenstützen des begehbaren Kabelrinnensystems BKRS. Passend für Stützen-Unterteile Typ BSSU 190 1010/2030/4060.

CE

St	Stahl
FS	bandverzinkt

Stammdaten

Artikelnummer	6044609
Typ	BSS BS
Bezeichnung 1	Bohrschablone
Bezeichnung 2	für symmetrische Stütze BKRS
Hersteller	OBO
Dimension	297x150x18
Farbe	zink
Werkstoff	Stahl
Oberfläche	bandverzinkt
Oberflächennorm	DIN EN 10346
Kleinste VK-Einheit	1
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	69,1 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate	3,0291 kg CO2e / 1 Stück

Technisches Datenblatt

Bohrschablone Bodenstütze BKRS

Artikelnummer: 6044609

Abmessungen



Länge	297 mm
Breite	150 mm
Höhe	18 mm

Technische Daten

Materialstärke	2 mm
ROHS Konform	ja