
Technisches Datenblatt

Riffelblechdeckel Bogen 45° FS

Artikelnummer: 6049332



Riffelblechdeckel für Formteil Bogen 45° für rastbare und schraubbare Kabelrinnen im Innenbereich, zum Schutz der Kabel vor Beschädigungen und Schmutz. Befestigung mit vormontiertem Drehriegel und durch Auflage des Streckendeckels. Passend für alle Seitenhöhen.

CE UK CA

St	Stahl
FS	bandverzinkt

Stammdaten


Artikelnummer	6049332
Typ	RBD45 400 BKR FS
Bezeichnung 1	Riffelblechdeckel
Bezeichnung 2	für Bogen 45°
Hersteller	OBO
Dimension	B400mm
Farbe	zink
Werkstoff	Stahl
Oberfläche	bandverzinkt
Oberflächennorm	DIN EN 10346
Kleinste VK-Einheit	1
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	171 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.

Technisches Datenblatt

Riffelblechdeckel Bogen 45° FS

Artikelnummer: 6049332

Abmessungen



Länge	425 mm
Breite	400 mm
Höhe	21 mm
Blechstärke	2 mm
Maß W	400 mm

Technische Daten

Abbiegung (Winkel)	45°
Anzahl Drehriegel	3 St.
Befestigungsart	Drehriegel
Funktionserhalt	nein
Geeignet für Gitterrinne	nein
Geeignet für Kabelleiter	nein
Geeignet für Kabelrinne	ja
Richtungsänderung	horizontal
ROHS Konform	ja
Rostfreier Stahl, gebeizt	nein
Scharnierend	nein