# Technisches Datenblatt

## Riffelblechdeckel Bogen 45° FS

## Artikelnummer: 6049334



Riffelblechdeckel für Formteil Bogen 45° für rastbare und schraubbare Kabelrinnen im Innenbereich, zum Schutz der Kabel vor Beschädigungen und Schmutz. Befestigung mit vormontiertem Drehriegel und durch Auflage des Streckendeckels. Passend für alle Seitenhöhen.

CE UK CA

| | |
|---|---|
| St | Stahl |
| FS | bandverzinkt |

### Stammdaten


| | |
|---|---|
| Artikelnummer | 6049334 |
| Typ | RBD45 500 BKR FS |
| Bezeichnung 1 | Riffelblechdeckel |
| Bezeichnung 2 | für Bogen 45° |
| Hersteller | OBO |
| Dimension | B500mm |
| Farbe | zink |
| Werkstoff | Stahl |
| Oberfläche | bandverzinkt |
| Oberflächennorm | DIN EN 10346 |
| Kleinste VK-Einheit | 1 |
| Mengeneinheit | Stück |
| Gewicht | 242,3 kg |
| Gewichtseinheit | kg/100 St. |

# Technisches Datenblatt

## Riffelblechdeckel Bogen 45° FS

## Artikelnummer: 6049334

### Abmessungen




| | |
|---|---|
| Länge | 525 mm |
| Breite | 500 mm |
| Höhe | 21 mm |
| Blechstärke | 2 mm |
| Maß W | 500 mm |

### Technische Daten

| | |
|---|---|
| Abbiegung (Winkel) | 45° |
| Anzahl Drehriegel | 3 St. |
| Befestigungsart | Drehriegel |
| Funktionserhalt | nein |
| Geeignet für Gitterrinne | nein |
| Geeignet für Kabelleiter | nein |
| Geeignet für Kabelrinne | ja |
| Richtungsänderung | horizontal |
| ROHS Konform | ja |
| Rostfreier Stahl, gebeizt | nein |
| Scharnierend | nein |