
# Technisches Datenblatt

## Riffelblechdeckel Bogen 90° FS

## Artikelnummer: 6049394

Riffelblechdeckel für Formteil Bogen 90° für rastbare und schraubbare Kabelrinnen im Innenbereich, zum Schutz der Kabel vor Beschädigungen und Schmutz. Befestigung mit vormontiertem Drehriegel und durch Auflage des Streckendeckels. Passend für alle Seitenhöhen.



CE

| | |
|---|---|
| St | Stahl |
| FS | bandverzinkt |

### Stammdaten


| | |
|---|---|
| Artikelnummer | 6049394 |
| Typ | RBD90 500 BKR FS |
| Bezeichnung 1 | Riffelblechdeckel |
| Bezeichnung 2 | für Bogen 90° |
| Hersteller | OBO |
| Dimension | B500mm |
| Farbe | zink |
| Werkstoff | Stahl |
| Oberfläche | bandverzinkt |
| Oberflächennorm | DIN EN 10346 |
| Kleinste VK-Einheit | 1 |
| Mengeneinheit | Stück |
| Gewicht | 420 kg |
| Gewichtseinheit | kg/100 St. |

# Technisches Datenblatt

## Riffelblechdeckel Bogen 90° FS

## Artikelnummer: 6049394

### Abmessungen




| | |
|---|---|
| Länge | 559 mm |
| Breite | 559 mm |
| Höhe | 21 mm |
| Blechstärke | 2 mm |
| Maß W | 500 mm |

### Technische Daten

| | |
|---|---|
| Abbiegung (Winkel) | 90° |
| Anzahl Drehriegel | 4 St. |
| Befestigungsart | Drehriegel |
| Funktionserhalt | nein |
| Geeignet für Gitterrinne | nein |
| Geeignet für Kabelleiter | nein |
| Geeignet für Kabelrinne | ja |
| Richtungsänderung | horizontal |
| ROHS Konform | ja |
| Rostfreier Stahl, gebeizt | nein |
| Scharnierend | nein |