

# Technisches Datenblatt

## Deckel für Anbau-Abzweigstück BKRS FS

Artikelnummer: 6049406



Deckel für Anbau-Abzweigstück mit vormontierten Drehriegeln.  
Der Deckel kann bei Formteilen in allen Seitenhöhen eingesetzt werden.



CE

**St** Stahl  
**FS** bandverzinkt

### Stammdaten

Artikelnummer	6049406
Typ	DFAA BKR 400 FS
Bezeichnung 1	Deckel für Anbau-Abzweigstück
Bezeichnung 2	begehbar
Hersteller	OBO
Dimension	B400mm
Farbe	zink
Werkstoff	Stahl
Oberfläche	bandverzinkt
Oberflächennorm	DIN EN 10346
Kleinste VK-Einheit	1
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	202,9 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate	7,6007 kg CO2e / 1 Stück


# Technisches Datenblatt

## Deckel für Anbau-Abzweigstück BKRS FS

Artikelnummer: 6049406



### Abmessungen



Länge	282 mm
Breite	641 mm
Höhe	17 mm
Blechstärke	2 mm
Maß B	400 mm

### Technische Daten

Anzahl Drehriegel	4 St.
Befestigungsart	Drehriegel
Geeignet für Kabelleiter	nein
Geeignet für Kabelrinne	ja
Materialstärke	2 mm
Rostfreier Stahl, gebeizt	nein
Temperaturbereich max.	120 °C
Temperaturbereich min.	-20 °C
Weitspann-Ausführung	nein