

Technisches Datenblatt

Deckel Anbau-Abzweigstück BKRS

Artikelnummer: 6049429

OBO
BETTERMANN

Ungelochter Deckel mit Riffelblech für Formteil Anbau-Abzweigstück für begehbares Kabelrinnensystem BKRS. Geeignet für Montage im Innenbereich. Zum Schutz der Kabel vor Beschädigungen und Schmutz. Mit vorgeprägten Ausbrechöffnungen für Befestigung mit Drehriegeln. Drehriegel nicht im Lieferumfang enthalten.



CE

St Stahl
FS bandverzinkt

Stammdaten

Artikelnummer	6049429
Typ	DFAA BKRS 600 FS
Bezeichnung 1	Deckel für Anbau-Abzweigstück
Bezeichnung 2	begehbar, für Seitenhöhe 100mm
Hersteller	OBO
Dimension	B600mm
Farbe	zink
Werkstoff	Stahl
Oberfläche	bandverzinkt
Oberflächennorm	DIN EN 10346
Kleinste VK-Einheit	1
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	426,6 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate	17,6683 kg CO2e / 1 Stück


Technisches Datenblatt

Deckel Anbau-Abzweigstück BKRS

Artikelnummer: 6049429

OBO
BETTERMANN

Abmessungen



Länge	286 mm
Breite	1.146 mm
Höhe	16 mm
Blechstärke	2 mm
Maß B	600 mm

Technische Daten

Anzahl Drehriegel	0 St.
Befestigungsart	aufliegend
Geeignet für Kabelleiter	nein
Geeignet für Kabelrinne	ja
Materialstärke	2 mm
Rostfreier Stahl, gebeizt	nein
Temperaturereinsatzbereich max.	120 °C
Temperaturereinsatzbereich min.	-20 °C
Weitspann-Ausführung	nein