


Technisches Datenblatt

Kabelrinne BKRS 100, verkürzt FS

Artikelnummer: 6061899



Kabelrinnenformstück mit verkürzter Länge zur Erstellung gerader Abschnitte bei begehbarer Kabelrinnen.



CE

St	Stahl
FS	bandverzinkt

Stammdaten

Artikelnummer	6061899
Typ	BKRS 1050 10 FS
Bezeichnung 1	Kabelrinne BKRS
Bezeichnung 2	begehbar
Hersteller	OBO
Dimension	100x500x1000
Farbe	zink
Werkstoff	Stahl
Oberfläche	bandverzinkt
Oberflächennorm	DIN EN 10346
Kleinste VK-Einheit	1
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	1053,4 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate	39,5022 kg CO2e / 1 Stück


Technisches Datenblatt

Kabelrinne BKRS 100, verkürzt FS

Artikelnummer: 6061899

OBO
BETTERMANN

Abmessungen



Länge	1.000 mm
Breite	500 mm
Höhe	100 mm
Blechstärke	2 mm
Maß B	500 mm
Maß H	100 mm

Technische Daten

Ausführung Verbinder	ohne Verbinder
Befestigungsart Montage-System	Boden
Begehbar	ja
Funktionserhalt	nein
Mit Oberteil	nein
Montagelochung im Boden	ja
NATO Lochbild	nein
Nutzquerschnitt	432 cm ²
Nutzquerschnitt	43200 mm ²
Rostfreier Stahl, gebeizt	nein
Seitenlochung	nein
Weitspann-Ausführung	nein
Art des Verbinders Kabeltragsystem	geschraubt