

Technisches Datenblatt

Drehriegel zum Schrauben für Deckel DBKR

Artikelnummer: 6065030



Drehriegel zum Befestigen von Riffelblechdeckeln Typ DBKR auf begehbaren Kabelrinnen. Nachträgliche Montage am Deckel durch Schrauben, mit Torx-Antrieb TX 30 oder Außensechskant SW19. Bei einer Deckellänge von 3 m mindestens 6 Drehriegel zum Befestigen nutzen, 3 Stück pro Längsseite.



St Stahl

FT tauchfeuerverzinkt

Stammdaten

Artikelnummer	6065030
Typ	DRL H S BKRS FT
Bezeichnung 1	Drehriegel mit Torx-Antrieb
Bezeichnung 2	für begehbare Deckel
Hersteller	OBO
Dimension	Ø21 mm
Farbe	zink
Werkstoff	Stahl
Oberfläche	tauchfeuerverzinkt
Oberflächennorm	DIN EN ISO 1461
Kleinste VK-Einheit	20
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	3,4 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.


Technisches Datenblatt

Drehriegel zum Schrauben für Deckel DBKR


Artikelnummer: 6065030



Abmessungen



Maß	27 mm
B	



Technische Daten

Geeignet für Gitterrinne	nein
Geeignet für Kabelleiter	nein
Geeignet für Kabelrinne	ja
Rostfreier Stahl, gebeizt	nein