

Technisches Datenblatt

Längsverbinder außen für SKSU 6000 mm

Artikelnummer: 6067057

OBO
BETTERMANN

Längsverbinder zur geraden geschraubten Verbindung von Kabelrinnen SKSU 6000 mm.



St Stahl

FT tauchfeuerverzinkt

Stammdaten

Artikelnummer	6067057
Typ	RLVA 110 FT
Bezeichnung 1	Längsverbinder außen
Bezeichnung 2	für SKSU 6000 mm
Hersteller	OBO
Dimension	117x20x250
Farbe	zink
Werkstoff	Stahl
Oberfläche	tauchfeuerverzinkt
Oberflächennorm	DIN EN ISO 1461
Kleinste VK-Einheit	2
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	73,3 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate	1,7959 kg CO2e / 1 Stück


Technisches Datenblatt

Längsverbinder außen für SKSU 6000 mm

Artikelnummer: 6067057

OBO
BETTERMANN

Abmessungen



Länge	250 mm
Breite	20 mm
Höhe	117 mm

Technische Daten

Ausführung	Längsverbinder
Funktionserhalt	nein
Geeignet für Gitterrinne	nein
Geeignet für Kabelleiter	nein
Geeignet für Kabelrinne	ja
Geeignet für Kabeltragsystemhöhe	110 mm
Gelenkverbinder horizontal	nein
Gelenkverbinder vertikal	nein
Rostfreier Stahl, gebeizt	nein
Verbindungsart	Schraubverbinder