

Technisches Datenblatt

Längsverbinder-Set Magic FS

Artikelnummer: 6068904



Kabelinnenverbinder mit Schnellbefestigung für die schraubenlose Verbindung von gelochten Kabelrinnen mit der Seitenhöhe 35 mm. Durch die optimierte Bauform kann der Verbinder zur Herstellung von Radien und als Längenausgleichsstück bei großen Temperaturschwankungen eingesetzt werden.



St	Stahl
FS	bandverzinkt

Stammdaten

Artikelnummer	6068904
Typ	KTSMV 330 FS
Bezeichnung 1	Längsverbinder-Set
Bezeichnung 2	für Kabelrinne Magic
Hersteller	OBO
Dimension	35x300x200
Farbe	zink
Werkstoff	Stahl
Oberfläche	bandverzinkt
Oberflächennorm	DIN EN 10346
Kleinste VK-Einheit	1
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	36,1 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate	1,3735 kg CO2e / 1 Stück


Technisches Datenblatt

Längsverbinder-Set Magic FS

Artikelnummer: 6068904



Abmessungen



Abmessung	35x300
Länge	200 mm
Breite	300 mm
Breite	12 in
Höhe	35 mm
Höhe	1 in
Blechstärke	1 mm
Maß B	300 mm

Technische Daten

Ausführung	Längsverbinder
Funktionserhalt	nein
Geeignet für Gitterrinne	nein
Geeignet für Kabelleiter	nein
Geeignet für Kabelrinne	ja
Geeignet für Kabeltragsystemhöhe	35 mm
Gelenkverbinder horizontal	nein
Gelenkverbinder vertikal	nein
Rostfreier Stahl, gebeizt	nein
Verbindungsart	Schraubloser Verbinder