

Technisches Datenblatt

DVI-D Anschluss, 1 Modul, Auslass gerade, als Schraubanschluss

Artikelnummer: 6104733



Multimediaträger mit einer DVI-D Anschlussbuchse, Kabelauslass gerade, mit Beschriftungsfeld, DVI-D Buchse mit Schraubanschluss. Trägerplatte mit Rastbefestigung, geeignet für den waagerechten und senkrechten Einbau in die Systemumgebung.

Hinweis: Der Geräteeinbau in Rapid 45 Geräteeinbaukanäle ist Aufgrund der Geräteabmessung nicht möglich.

PC Polycarbonat

Stammdaten

Artikelnummer	6104733
Typ	MTG-DVI S SWGR1
Bezeichnung 1	Multimediaträger DVI
Bezeichnung 2	Buchse mit Schraubanschluss
Hersteller	OBO
Dimension	45x45mm
Farbe	schwarzgrau; RAL 7021
Werkstoff	Polycarbonat
Kleinste VK-Einheit	1
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	3,5 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate	0,0737 kg CO2e / 1 Stück

Technisches Datenblatt

DVI-D Anschluss, 1 Modul, Auslass gerade, als Schraubanschluss


Artikelnummer: 6104733



Abmessungen



Breite	45 mm
Höhe	45 mm



Technische Daten

Ausführung der Oberfläche	matt
Befestigungsart	einrasten
Beschriftungsfeld	mit Beschriftungsfeld
Halogenfrei	ja
Klapptdeckel	nein
Lüsterklemme	nein
Mit Aufdruck	nein
Mit Staubschutz	nein
Schutzart	IP20
Tiefe	9 mm
Tragring	nein
Transparent	nein
Verwendung	sonstige
Zugentlastungsmöglichkeit	nein
Zusammenstellung	Basiselement mit zentraler Abdeckplatte
Auslassrichtung	gerade