Technisches Datenblatt

USB-Ladegerät

Artikelnummer: 6105308



USB-Ladegerät mit einer USB Typ A-Buchse und Typ B-Buchse für das Aufladen von 1-2 mobilen Geräten, geeignet für den senkrechten Einbau in die Systemumgebung. Zur Installation in der Deskbox DBL.
Maximale Ausgangsleistung: 18 W
Leistung pro Kanal: 5 V = 3 A, 9 V = 2 A, 12 V = 1.5 A
Protokoll:
Typ A: QC 3.0
Typ C: PD

CE

PC Polycarbonat

Stammdaten

Artikelnummer	6105308
Typ	MTG-2UC3.0 SWGR1
Bezeichnung 1	USB Ladegerät
Bezeichnung 2	mit 3.0 A Ladestrom
Hersteller	OBO
Dimension	45x45x38
Farbe	schwarzgrau; RAL 7021
Werkstoff	Polycarbonat
Kleinste VK-Einheit	1
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	5,8 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.