


# Technisches Datenblatt

**Verbindungsleitung 3-adrig, PVC, Querschnitt 2,5 mm<sup>2</sup>, Leitungslänge 5 m, schwarz**  
**Artikelnummer: 6108154**



Verbindungsleitung 3 x 2,5 mm<sup>2</sup> in der Ausführung Buchse - Stecker mit GST18i-Stecksystem.




CE

## Stammdaten

Artikelnummer	6108154
Typ	VL-3Q2.5 5 SW
Bezeichnung 1	Verlängerungsleitung
Bezeichnung 2	Querschnitt 3x2,5 mm <sup>2</sup>
Hersteller	OBO
Dimension	L5000mm
Farbe	schwarz
Kleinste VK-Einheit	1
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	90 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate	0,0573 kg CO2e / 1 Stück

## Abmessungen



# Technisches Datenblatt

**Verbindungsleitung 3-adrig, PVC, Querschnitt 2,5 mm<sup>2</sup>, Leitungslänge 5 m, schwarz**  
**Artikelnummer: 6108154**



## Technische Daten

Anzahl Pole	3
Ausführung Seite 1	Buchse
Ausführung Seite 2	Stecker
Halogenfrei	nein
Leitungslänge	5000 mm
Nennspannung	250 V
Nennstrom	16 A
Querschnitt	2,5 mm <sup>2</sup>
Schutzart	IP40