


Technisches Datenblatt

Stoßstellenabdeckung Oberteil

Artikelnummer: 6113032



Stoßstellenabdeckung für das Oberteil der Rapid 45-2 Geräteeinbaukanäle zum Kaschieren von Schnittkanten und einen sauberen Anschluss an eingebaute Modul 45®-Geräte.



**PC/
ABS** Polycarbonat/Acrylnitril-Butadien-Styrol

Stammdaten

Artikelnummer	6113032
Typ	GK-OTSA45LGR
Bezeichnung 1	Stoßstellenabdeckung
Bezeichnung 2	für Rapid 45-2 Oberteil
Hersteller	OBO
Dimension	48x20x20
Farbe	lichtgrau; RAL 7035
Werkstoff	Polycarbonat/Acrylnitril-Butadien-Styrol
Kleinste VK-Einheit	6
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	0,624 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate	0,0792 kg CO2e / 1 Stück


Technisches Datenblatt

Stoßstellenabdeckung Oberteil

Artikelnummer: 6113032

OBO
BETTERMANN

Abmessungen



Länge	20 mm
Breite	48 mm
Höhe	20 mm

Technische Daten

Ausführung	Oberteilschnittkaschierung
Befestigungsart	aufraстbar
Form	symmetrisch
für Kanalhöhe	53 mm
Halogenfrei	ja
Oberteilbreite	45 mm
Schutzart	IP40
Schutzgrad IK-Code	IK08
Temperaturereinsatzbereich max.	60 °C
Temperaturereinsatzbereich min.	-15 °C