

# Technisches Datenblatt

## Außeneck, für Geräteeinbaukanal Rapid 45-2 Typ GK-53100

Artikelnummer: 6113040



Außeneck 90° fest zur Richtungsänderung von Geräteeinbaukanälen Rapid 45-2.



**PVC** Polyvinylchlorid

Stammdaten	
Artikelnummer	6113040
Typ	GK-AS53100RW
Bezeichnung 1	Außeneck
Bezeichnung 2	starre Form
Hersteller	OBO
Dimension	190x190x100
Farbe	reinweiß; RAL 9010
Werkstoff	Polyvinylchlorid
Kleinste VK-Einheit	1
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	40,4 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate	1,7971 kg CO2e / 1 Stück


# Technisches Datenblatt

## Außeneck, für Geräteeinbaukanal Rapid 45-2 Typ GK-53100

**OBO**  
BETTERMANN

Artikelnummer: 6113040

### Abmessungen



Länge	175 mm
Breite	100 mm
Höhe	53 mm

### Technische Daten

Anzahl der Oberteile	1
Ausführung	Unterteil und Oberteil
für Kanalbreite	100 mm
für Kanalhöhe	53 mm
Halogenfrei	nein
Kabelhaltekammer	nein
Kanalverbinder	nein
Montageart der Oberteile	innenliegend
Montagelochung im Boden	ja
Oberteilbreite	45 mm
Oberteilbreite 2	0 mm
Oberteilbreite 3	0 mm
Schutzart	IP40
Schutzfolie	ja
Schutzgrad IK-Code	IK08
Symmetrisch	ja
Temperaturbereich max.	60 °C
Temperaturbereich min.	-15 °C
Winkelbereich max.	90 mm
Winkelbereich min.	90 mm