

Technisches Datenblatt

Endstück, für Geräteeinbaukanal Rapid 45-2 Typ GK-53100

Artikelnummer: 6113113



Endstück zum seitlichen Verschließen der Geräteeinbaukanäle Rapid 45-2 GK und GA 53100.



Polycarbonat/Acrylnitril-Butadien-Styrol

Stammdaten

Artikelnummer	6113113
Typ	GK-E53100SW
Bezeichnung 1	Endstück
Bezeichnung 2	für Rapid 45-2 100
Hersteller	OBO
Dimension	106x56x22
Farbe	tiefschwarz; RAL 9005
Werkstoff	Polycarbonat/Acrylnitril-Butadien-Styrol
Kleinste VK-Einheit	1
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	2,493 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.
CO ₂ Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate	0,1966 kg CO ₂ e / 1 Stück

Abmessungen

Länge	22 mm
Breite	106 mm
Höhe	56 mm

Technisches Datenblatt

Endstück, für Geräteeinbaukanal Rapid 45-2 Typ GK-53100

Artikelnummer: 6113113



Technische Daten

Ausführung	symmetrisch
Befestigungsart	aufrastbar
für Kanalbreite	100 mm
für Kanalhöhe	53 mm
Geeignet für	links/rechts
Halogenfrei	ja
Schnittkaschierung	ja
Schutzfolie	nein
Temperatureinsatzbereich max.	60 °C
Temperatureinsatzbereich min.	-5 °C