

# Technisches Datenblatt

Außeneckhaube, für Geräteeinbaukanal Rapid 45-2 Typ 53130

Artikelnummer: 6113232



Außeneck zur Richtungsänderung von Geräteeinbaukanälen Rapid 45-2. Die Formteile sind variabel von 80° - 110° verstellbar.



PC/  
ABS Polycarbonat/Acrylnitril-Butadien-Styrol

## Stammdaten

Artikelnummer	6113232
Typ	GK-AH53130LGR
Bezeichnung 1	Außeneck
Bezeichnung 2	variabel
Hersteller	OBO
Dimension	140x88x88
Farbe	lichtgrau; RAL 7035
Werkstoff	Polycarbonat/Acrylnitril-Butadien-Styrol
Kleinste VK-Einheit	1
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	8,44 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate	0,5441 kg CO2e / 1 Stück


# Technisches Datenblatt

Außeneckhaube, für Geräteeinbaukanal Rapid 45-2 Typ  
53130


Artikelnummer: 6113232

**OBO**  
BETTERMANN

## Abmessungen



Länge	88 mm
Breite	140 mm
Höhe	55 mm



# Technisches Datenblatt

Außeneckhaube, für Geräteeinbaukanal Rapid 45-2 Typ 53130

Artikelnummer: 6113232



## Technische Daten

Anzahl der Oberteile	1
Ausführung	Haubenformteil
für Kanalbreite	130 mm
für Kanalhöhe	53 mm
Halogenfrei	ja
Kabelhalteklammer	nein
Kanalverbinde	nein
Montageart der Oberteile	übergreifend
Montagelochung im Boden	nein
Oberteilbreite	0 mm
Oberteilbreite 2	0 mm
Oberteilbreite 3	0 mm
Schutzart	IP40
Schutzfolie	nein
Schutzgrad IK-Code	IK08
Symmetrisch	ja
Temperaturereinsatzbereich max.	60 °C
Temperaturereinsatzbereich min.	-15 °C
Winkelbereich max.	110 mm
Winkelbereich min.	80 mm