

# Technisches Datenblatt

T-Stückadapter, für Geräteeinbaukanal Rapid 45-2 Typ  
53130

Artikelnummer: 6113302



T-Stück Adapter zur Erstellung eines 90°-Abzweiges von der Systemgröße 53130 auf die Systemgröße 53130.



Polycarbonat/Acrylnitril-Butadien-Styrol

## Stammdaten

|                                     |                                          |
|-------------------------------------|------------------------------------------|
| Artikelnummer                       | 6113302                                  |
| Typ                                 | GK-TR53130LGR                            |
| Bezeichnung 1                       | T-Stück Adapter                          |
| Bezeichnung 2                       | für Rapid 45-2 2-zügig                   |
| Hersteller                          | OBO                                      |
| Dimension                           | 190x52x56                                |
| Farbe                               | lichtgrau; RAL 7035                      |
| Werkstoff                           | Polycarbonat/Acrylnitril-Butadien-Styrol |
| Kleinste VK-Einheit                 | 1                                        |
| Mengeneinheit                       | Stück                                    |
| Gewicht                             | 3,514 kg                                 |
| Gewichtseinheit                     | kg/100 St.                               |
| CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate | 0,2742 kg CO2e / 1 Stück                 |


# Technisches Datenblatt

T-Stückadapter, für Geräteeinbaukanal Rapid 45-2 Typ  
53130

Artikelnummer: 6113302



## Abmessungen



|        |         |
|--------|---------|
| Länge  | 190 mm  |
| Breite | 52 mm   |
| Höhe   | 55,5 mm |

## Technische Daten

|                               |                |
|-------------------------------|----------------|
| Anzahl der Oberteile          | 0              |
| Ausführung                    | Haubenformteil |
| für Kanalbreite               | 130 mm         |
| für Kanalhöhe                 | 53 mm          |
| Halogenfrei                   | ja             |
| Kabelhalteklammer             | nein           |
| Kanalverbinder                | nein           |
| Montageart der Oberteile      | übergreifend   |
| Montagebohrung im Boden       | nein           |
| Oberteilbreite                | 0 mm           |
| Oberteilbreite 2              | 0 mm           |
| Oberteilbreite 3              | 0 mm           |
| Schutzart                     | IP40           |
| Schutzfolie                   | nein           |
| Schutzgrad IK-Code            | IK08           |
| Symmetrisch                   | nein           |
| Temperatureinsatzbereich max. | 60 °C          |
| Temperatureinsatzbereich min. | -15 °C         |