

Technisches Datenblatt

T-Stückadapter auf WDK 40060

Artikelnummer: 6113324



T-Stück Adapter zur Erstellung eines 90°-Abzweiges von der Systemgröße Rapid 45-2 53130 auf einen Leitungsführungskanal WDK40060.



**PC/
ABS** Polycarbonat/Acrylnitril-Butadien-Styrol

Stammdaten

Artikelnummer	6113324
Typ	GK-TA WDK 2AL
Bezeichnung 1	T-Stück Adapter
Bezeichnung 2	130 auf WDK 40060
Hersteller	OBO
Dimension	120x52x56
Farbe	aluminium
Werkstoff	Polycarbonat/Acrylnitril-Butadien-Styrol
Kleinste VK-Einheit	1
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	2,2 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate	0,1863 kg CO2e / 1 Stück


Technisches Datenblatt

T-Stückadapter auf WDK 40060

Artikelnummer: 6113324



Abmessungen



Länge	120 mm
Breite	52 mm
Höhe	55,5 mm

Technische Daten

Anzahl der Oberteile	0
Ausführung	Haubenformteil
für Kanalbreite	130 mm
für Kanalhöhe	53 mm
Halogenfrei	ja
Kabelhalteklammer	nein
Kanalverbinde	nein
Montageart der Oberteile	übergreifend
Montagelochung im Boden	nein
Oberteilbreite	0 mm
Oberteilbreite 2	0 mm
Oberteilbreite 3	0 mm
Schutzart	IP40
Schutzfolie	nein
Schutzgrad IK-Code	IK08
Symmetrisch	nein
Temperaturbereich max.	60 °C
Temperaturbereich min.	-15 °C