

Technisches Datenblatt

Deskbox DBK, 2 Steckdosen, 2x RJ45 Kat. 6

Artikelnummer: 6116802

OBO
BETTERMANN



A2 Edelstahl, rostfrei

Klappbare Deskbox mit Anschlusskabel, für den festen Einbau in eine Tischplatte, Gehäuse aus gebürstetem Edelstahl mit Bürstenleiste als Leitungsauslass. Die Montage erfolgt über eine Einbauöffnung 195 x 157 mm in der Tischplatte.

Bestückung:

- zwei schwarze Schutzkontakt-Steckdosen in 60°-Steckrichtung, inkl. 3,0 m Netzkabel mit Winkelstecker CEE 7/7.
- zwei Datentechnik-Kupplungen RJ45 auf RJ45, 1:1 verschaltet, Kat.6 geschirmt.

Hinweis: Einsetzbar in Tischplatten bis 50 mm Stärke.

Die anschlussfertige Deskbox Typ DBK eignet sich besonders zur direkten Versorgung von Arbeitsplätzen mit Energie-, Kommunikations- und Datentechnikan schlüssen.

Stammdaten

Artikelnummer	6116802
Typ	DBK2-D3 D2S2K
Bezeichnung 1	Deskbox, klapbar
Bezeichnung 2	zum Einbau in Tischplatten
Hersteller	OBO
Dimension	210x167x68
Werkstoff	Edelstahl, rostfrei 1.4301
Kleinste VK-Einheit	1
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	178,8 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.

Abmessungen



Technisches Datenblatt

Deskbox DBK, 2 Steckdosen, 2x RJ45 Kat. 6

Artikelnummer: 6116802



Technische Daten

Anzahl der Anschlüsse Audio	0
Anzahl der Anschlüsse CAT 5	0
Anzahl der Anschlüsse CAT 5E	0
Anzahl der Anschlüsse CAT 6	2
Anzahl der Anschlüsse USB	0
Anzahl der Anschlüsse VGA	0
Anzahl der HDMI-Anschlüsse	0
Anzahl der SCHUKO-Steckdosen	2
Ausführung	Einbau
Ausziehbar	nein
Form	rechteckig
Hochklappbar	ja
Länge der Zuleitung	3 m
Überspannungsschutz	nein