


Technisches Datenblatt

Abdeckrahmen AR45-BF3, für Geräteeinbaudose 71GD9-2, 3-fach, mit Beschriftungsfeld für waagerechte Geräteinstallation



Frontrastender Abdeckrahmen für Modul 45 Einbaugeräte, 3fach, mit Beschriftungsfeld für waagerechte Geräteinstallation, zum Rasten in Geräteeinbaudose 71GD9-2 oder in Montageträger 71MT3 45-2.
Zur Installation in Geräteeinbaukanälen Rapid 80 und Installationssäulen ISS.



PC Polycarbonat

Stammdaten


Artikelnummer	6119382
Typ	AR45-BF3 RW
Bezeichnung 1	Abdeckrahmen
Bezeichnung 2	Modul 45, 3fach
Hersteller	OBO
Dimension	84x185mm
Farbe	reinweiß; RAL 9010
Werkstoff	Polycarbonat
Kleinste VK-Einheit	1
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	2,8 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate	0,218 kg CO2e / 1 Stück

Technisches Datenblatt

Abdeckrahmen AR45-BF3, für Geräteeinbaudose 71GD9-2,
3-fach, mit Beschriftungsfeld für waagerechte Geräteinstal-
lation



Abmessungen



Breite	185 mm
Höhe	84 mm

Technisches Datenblatt

Abdeckrahmen AR45-BF3, für Geräteeinbaudose 71GD9-2,
3-fach, mit Beschriftungsfeld für waagerechte Geräteinstal-
lation



Technische Daten

Anzahl der Einheiten	3
Anzahl der Einheiten horizontal	3
Anzahl der Einheiten vertikal	0
Ausführung der Oberfläche	matt
Befestigungsart	Klemmbefestigung
Geeignet für Einbauinstallation	ja
Geeignet für Geräteeinbaukanal	ja
Geeignet für Unterflurkanaldose	nein
Geeignet für Unterputz-Installation	nein
Halogenfrei	ja
Klappdeckel	nein
Montagerichtung	horizontal
Schutzart	sonstige
Textfeld/Beschriftungsfeld	ja
Tiefe	8,5 mm
Transparent	nein
Mit Montagerahmen	nein
Durchmesser Öffnung	0