

# Technisches Datenblatt

## CEE-Flansch BRK CEE FL

Artikelnummer: 6121122



CEE-Flansch für CEE-Geräte mit 70-mm-Lochung passend für Geräteeinbaukanal Signa Base.



**PC/  
ABS** Polycarbonat/Acrylnitril-Butadien-Styrol

### Stammdaten

Artikelnummer	6121122
Typ	BRK CEE FL cws
Bezeichnung 1	CEE-Flansch
Bezeichnung 2	CEE-Flansch RAL9001
Hersteller	OBO
Dimension	120x95x25
Farbe	cremeweiß; RAL 9001
Werkstoff	Polycarbonat/Acrylnitril-Butadien-Styrol
Kleinste VK-Einheit	1
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	5,72 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate	0,3446 kg CO2e / 1 Stück


# Technisches Datenblatt

## CEE-Flansch BRK CEE FL

Artikelnummer: 6121122



### Abmessungen



Breite	120 mm
Höhe	95 mm

### Technische Daten

Anzahl der Einheiten	1
Anzahl der Einheiten horizontal	1
Anzahl der Einheiten vertikal	1
Ausführung der Oberfläche	matt
Befestigungsart	Schraubbefestigung
Geeignet für Einbauinstallation	nein
Geeignet für Geräteeinbaukanal	ja
Geeignet für Unterflurkanaldose	nein
Geeignet für Unterputz-Installation	nein
Halogenfrei	nein
Klapdeckel	nein
Montagerichtung	horizontal und vertikal
Texfeld/Beschriftungsfeld	nein
Tiefe	25 mm
Transparent	nein
Unterputz	nein
Mit Montagerahmen	nein
Durchmesser Öffnung	70