

Technisches Datenblatt

Inneneck SL IE2050

Artikelnummer: 6132249



Inneneck als Formteil zur Richtungsänderung für den Sockelleistenkanal.
Schnittkaschierendes Inneneck zum Aufrasten auf das Unterteil.



PVC Polyvinylchlorid

Stammdaten

Artikelnummer	6132249
Typ	SL IE2050 cws
Bezeichnung 1	Inneneck
Bezeichnung 2	SL 20x50 9001
Hersteller	OBO
Farbe	cremeweiß; RAL 9001
Werkstoff	Polyvinylchlorid
Kleinste VK-Einheit	10
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	0,99 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.
CO ₂ Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate	0,0333 kg CO ₂ e / 1 Stück


Technisches Datenblatt

Inneneck SL IE2050


Artikelnummer: 6132249



Abmessungen



Länge	46 mm
Breite	46 mm
Höhe	52 mm



Technische Daten

Ausführung	Haubenformteil
Dekor	ohne
Dichtlippe Oberteil	ohne
Halogenfrei	nein
Mit Teppichleiste	nein
Schutzart	IP40
Schutzgrad IK-Code	IK06
Temperatureinsatzbereich max.	60 °C
Temperatureinsatzbereich min.	-5 °C
Winkelbereich min.	90 mm