

# Technisches Datenblatt

## Inneneck SL IE2070

Artikelnummer: 6132254

**OBO**  
BETTERMANN

Inneneck als Formteil zur Richtungsänderung für den Sockelleistenkanal.  
Schnittkaschierendes Inneneck zum Aufrasten auf das Unterteil.



**PVC** Polyvinylchlorid

Stammdaten	
Artikelnummer	6132254
Typ	SL IE2070 cws
Bezeichnung 1	Inneneck
Bezeichnung 2	SL 20x70 9001
Hersteller	OBO
Farbe	cremeweiß; RAL 9001
Werkstoff	Polyvinylchlorid
Kleinste VK-Einheit	10
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	1,26 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate	0,033 kg CO2e / 1 Stück


# Technisches Datenblatt

## Inneneck SL IE2070


**OBO**  
BETTERMANN

Artikelnummer: 6132254

### Abmessungen



Länge	46 mm
Breite	46 mm
Höhe	73 mm



### Technische Daten

Ausführung	Haubenformteil
Dekor	ohne
Dichtlippe Oberteil	ohne
Halogenfrei	nein
Mit Teppichleiste	nein
Schutzart	IP40
Schutzgrad IK-Code	IK06
Temperaturereinsatzbereich max.	60 °C
Temperaturereinsatzbereich min.	-5 °C
Winkelbereich min.	90 mm