

Technisches Datenblatt

Inneneck SL IE2070

Artikelnummer: 6132255



Inneneck als Formteil zur Richtungsänderung für den Sockelleistenkanal.
Schnittkaschierendes Inneneck zum Aufrasten auf das Unterteil.



PVC Polyvinylchlorid

Stammdaten

Artikelnummer	6132255
Typ	SL IE2070 lgr
Bezeichnung 1	Inneneck
Bezeichnung 2	SL 20x70 7035
Hersteller	OBO
Farbe	lichtgrau; RAL 7035
Werkstoff	Polyvinylchlorid
Kleinste VK-Einheit	10
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	1,26 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate	0,0383 kg CO2e / 1 Stück


Technisches Datenblatt

Inneneck SL IE2070


OBO
BETTERMANN

Artikelnummer: 6132255

Abmessungen



Länge	46 mm
Breite	46 mm
Höhe	73 mm



Technische Daten

Ausführung	Haubenformteil
Dekor	ohne
Halogenfrei	nein
Mit Teppichleiste	nein
Schutzart	IP40
Schutzgrad IK-Code	IK06
Temperaturereinsatzbereich max.	60 °C
Temperaturereinsatzbereich min.	-5 °C
Winkelbereich min.	90 mm