

Technisches Datenblatt

Erdungslitze BRA ERDL FL

Artikelnummer: 6133564



Erdungslitze 250 mm mit Flachstecker und Steckverteiler.



Cu Kupfer

Stammdaten	
Artikelnummer	6133564
Typ	BRA ERDL FL
Bezeichnung 1	Erdungslitze 250 mm
Bezeichnung 2	SIGNA STYLE Flachst. und Vert.
Hersteller	OBO
Dimension	250mm
Farbe	kupfer
Werkstoff	Kupfer
Kleinste VK-Einheit	10
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	1,4 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate	0,0126 kg CO2e / 1 Stück

Technisches Datenblatt

Erdungslitze BRA ERDL FL

Artikelnummer: 6133564

OBO
BETTERMANN

Abmessungen



Länge | 250 mm

Technische Daten

Anschlussquerschnitt	2,5 mm ²
Schutzart	IP30
Schutzgrad IK-Code	IK07
Temperatureinsatzbereich max.	60 °C
Temperatureinsatzbereich min.	-5 °C
Ausführung Potentialausgleich Geräteeinbaukanal	Draht