

Technisches Datenblatt

Minikanal mit Klebefolie und Scharnieroberteil MD12

Artikelnummer: 6150284



Minikanal mit Klebefolie und Scharnieroberteil.
Durch das Abziehen der Folie auf dem Boden, können die WDK-Kanäle direkt an die Wand geklebt werden.



PVC Polyvinylchlorid

Stammdaten

Artikelnummer	6150284
Typ	WDKMD12RW
Bezeichnung 1	Minikanal mit Klebefolie
Bezeichnung 2	und Scharnieroberteil
Hersteller	OBO
Dimension	12x12x2000
Farbe	reinweiß; RAL 9010
Werkstoff	Polyvinylchlorid
Kleinste VK-Einheit	2
Mengeneinheit	Meter
Gewicht	7 kg
Gewichtseinheit	kg/100 m
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate	0,1298 kg CO2e / 1 Meter


Technisches Datenblatt

Minikanal mit Klebefolie und Scharnieroberteil MD12

Artikelnummer: 6150284

OBO
BETTERMANN

Abmessungen



Länge	2.000 mm
Breite	12,5 mm
Höhe	12,5 mm

Technische Daten

Anzahl der festen Trennwände	0
Anzahl der steckbaren Trennwände	0
Ausführung Deckel Leitungsführungskanäle	mit Filmscharnier
Befestigungsart	selbstklebend
Bodenlochung	0
Funktionserhalt	nein
Halogenfrei	nein
Kabelhalteklammer	nein
Kanalverbinder	nein
Lieferung auf Rolle	nein
Nutzquerschnitt	103 mm ²
Schutzfolie	nein