


Technisches Datenblatt

Endstück, für Kanal Typ WDK 20050

Artikelnummer: 6154557

OBO
BETTERMANN



Endstück zum Verschließen der WDK-Kanäle.
Die Endstücke werden auf den WDK-Kanal aufgedrückt und durch eine Federwirkung gehalten.



PVC Polyvinylchlorid


Stammdaten	
Artikelnummer	6154557
Typ	WDK HE20050RW
Bezeichnung 1	Endstück
Hersteller	OBO
Dimension	20x50mm
Farbe	reinweiß; RAL 9010
Werkstoff	Polyvinylchlorid
Kleinste VK-Einheit	10
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	0,425 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate	0,0212 kg CO2e / 1 Stück

Technisches Datenblatt

Endstück, für Kanal Typ WDK 20050

Artikelnummer: 6154557

OBO
BETTERMANN

Abmessungen	
	Länge 17 mm
Breite	50 mm
Höhe	20 mm
Maß a	50 mm
Maß b	20 mm
Maß H	50 mm

Technische Daten	
Ausführung	links/rechts
Befestigungsart	aufrastbar
Funktionserhalt	nein
Halogenfrei	nein
Schutzart	IP30
Schutzfolie	nein
Schutzgrad IK-Code	IK04
Temperaturbereich max.	60 °C
Temperaturbereich min.	-5 °C