

Technisches Datenblatt

Endstück, für Kanal Typ WDK 15015

Artikelnummer: 6158692

OBO
BETTERMANN



Endstück zum Verschließen der WDK-Kanäle.
Die Endstücke werden auf den WDK-Kanal aufgedrückt und durch eine Federwirkung gehalten.




PVC Polyvinylchlorid

Stammdaten

Artikelnummer	6158692
Typ	WDK HE15015GR
Bezeichnung 1	Endstück
Hersteller	OBO
Dimension	15x15mm
Farbe	steingrau; RAL 7030
Werkstoff	Polyvinylchlorid
Kleinste VK-Einheit	10
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	0,081 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate	0,0238 kg CO2e / 1 Stück

Abmessungen



Länge	11,5 mm
Breite	15 mm
Höhe	15 mm
Maß a	15 mm
Maß b	15 mm
Maß H	15 mm

Technisches Datenblatt

Endstück, für Kanal Typ WDK 15015

Artikelnummer: 6158692



Technische Daten

Ausführung	links/rechts
Befestigungsart	aufrastbar
Funktionserhalt	nein
Halogenfrei	nein
Schutzart	IP30
Schutzfolie	nein
Schutzgrad IK-Code	IK04
Temperaturbereich max.	60 °C
Temperaturbereich min.	-5 °C