


Technisches Datenblatt

Endstück, für Kanal Typ WDK 25025

Artikelnummer: 6162533



Endstück zum Verschließen der WDK-Kanäle.
Die Endstücke werden auf den WDK-Kanal aufgedrückt und durch eine Federwirkung gehalten.



PVC Polyvinylchlorid

Stammdaten

Artikelnummer	6162533
Typ	WDK HE25025CW
Bezeichnung 1	Endstück
Hersteller	OBO
Dimension	25x25mm
Farbe	cremeweiß; RAL 9001
Werkstoff	Polyvinylchlorid
Kleinste VK-Einheit	10
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	0,303 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate	0,0124 kg CO2e / 1 Stück


Technisches Datenblatt

Endstück, für Kanal Typ WDK 25025

Artikelnummer: 6162533



Abmessungen



Länge	17 mm
Breite	25 mm
Höhe	25 mm
Maß a	25 mm
Maß b	25 mm
Maß H	25 mm

Technische Daten

Ausführung	links/rechts
Befestigungsart	aufraubar
Funktionserhalt	nein
Halogenfrei	nein
Schutzart	IP30
Schutzfolie	nein
Schutzgrad IK-Code	IK04
Temperatureinsatzbereich max.	60 °C
Temperatureinsatzbereich min.	-5 °C