

Technisches Datenblatt

Endstück, für Kanal Typ WDK 30045

Artikelnummer: 6162584

OBO
BETTERMANN



Endstück zum Verschließen der WDK-Kanäle.
Die Endstücke werden auf den WDK-Kanal aufgedrückt und durch eine Federwirkung gehalten.



PVC Polyvinylchlorid

Stammdaten	
Artikelnummer	6162584
Typ	WDK HE30045CW
Bezeichnung 1	Endstück
Hersteller	OBO
Dimension	30x45mm
Farbe	cremeweiß; RAL 9001
Werkstoff	Polyvinylchlorid
Kleinste VK-Einheit	10
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	0,509 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate	0,0173 kg CO2e / 1 Stück

Technisches Datenblatt

Endstück, für Kanal Typ WDK 30045

Artikelnummer: 6162584

OBO
BETTERMANN

Abmessungen	
	Länge Breite Höhe Maß a Maß b Maß H
	17 mm 45 mm 30 mm
	45 mm
	30 mm
	45 mm

Technische Daten	
Ausführung	links/rechts
Befestigungsart	aufrastbar
Funktionserhalt	nein
Halogenfrei	nein
Schutzart	IP30
Schutzfolie	nein
Schutzgrad IK-Code	IK04
Temperaturbereich max.	60 °C
Temperaturbereich min.	-5 °C